

Kits de partes Armstrong

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

NO. DE ARCHIVO: 70.15SP
FECHA: ABRIL DE 2022

REEMPLAZA A: NUEVO
FECHA: NUEVO



MEJOR ABASTECIMIENTO PARA MÁS RENDIMIENTO A LARGO PLAZO

Los kits de partes Armstrong son combinaciones diseñadas de nuestras partes de reemplazo originales, planificadas, seleccionadas y empacadas según los tipos y tamaños de las soluciones. El uso de kits de partes reduce los costos de propiedad durante toda la vida útil y agrega valor para todas las partes interesadas en el mantenimiento de un edificio.



OPERADORES DE EDIFICIOS

Apoye el rendimiento del sistema a largo plazo con partes de alta calidad, perfectamente dimensionadas

Aproveche los protocolos de mantenimiento existentes para obtener el máximo valor

Minimice el tiempo necesario para volver a funcionar

Extienda la vida útil del activo

Elimine múltiples visitas a las instalaciones

CONTRATISTAS DE SERVICIOS

Fácil abastecimiento de partes: selecciones y transacciones


Precisión del tamaño y calidad del material garantizadas

Inventario dedicado de partes de servicio

Envío y entrega más rápidos

Herramienta de localización para encontrar distribuidores de partes

Fácil disponibilidad de partes y kits en nuestro software de selección, ADEPT



MAYORISTAS

Las selecciones precisas reducen las devoluciones


El ensamblaje de partes en kits prefabricados reduce el número de SKU

WHOLESALE




KITS DISEÑADOS Y PREENSAMBLADOS

BOMBAS HORIZONTALES 4030 | 4200H | 4280 | 4030




Kit de acoplamiento




Kit de sellado mecánico | exterior



Kit de sellado de reemplazo




Caja de rodamiento




Kit de sellado de reemplazo | exterior



BOMBAS VERTICALES 4300 | 4302 | 4312 | 4380 | 4382 | 4392



Kit de acoplamiento



Kit de sellado mecánico | exterior



Kit de sellado mecánico | interior



Kit de fijaciones de la línea de enjuague




Kit de fijaciones de la línea de enjuague



Manguera trenzada

DESIGN ENVELOPE®

4300 | 4322 | 4380 | 4372
4200H | 4280



Kit de protección contra la intemperie de reemplazo




Kit de resorte de aislamiento



Kit de sellado de reemplazo



Kit de ensamblaje de cubierta de IVS DEPC



Kit de DEPC de reemplazo




Kit de línea de enjuague

CIRCULADORAS



Kit de bridas




Kit de acoplamientos



Kit de sellado



Kit de ensamblaje de rodamiento de sellado



Kit de impulsor




Kit de herrajes

5



ELEVADORES DE PRESIÓN



Kit de derivación de descarga




Alimentación eléctrica



Mango bloqueable



Acoplamiento de cabezal



IP de BACnet



Alarma audible

6

EVERCOOL™

Los componentes de reemplazo para EVERCOOL de Design Envelope están disponibles como partes individuales.



Panel de HMI



PLC primario




Módulo de IA




Disyuntor en miniatura


SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



Controlador GPY



Kit estándar de bomba contra incendios de aspiración axial



KIT DE REPARACIÓN PRINCIPAL 4600



Kit de mantenimiento del motor de 1 año Clarke



Controlador Tornatech | Kit de interfaz del operador ViZiTouch V2

KITS COMPLETOS PARA ACCIONAMIENTOS, MOTORES, CAJAS E IMPULSORES

Los kits de piezas para componentes proporcionan una coincidencia exacta con el original además de todas las partes y herrajes relacionados.

Mantenga el rendimiento del sistema

Minimice los costos del ciclo de vida

Extienda la vida útil de los equipos

La herramienta de configuración de Armstrong en ADEPT hace que sea fácil seleccionar el kit correcto. A petición, se pueden fabricar nuevos kits a medida para adaptarlos a su instalación.



TORONTO

23 BERTRAND AVENUE,
TORONTO, ONTARIO,
CANADA, M1L 2P3
+1 416 755 2291

BUFFALO

93 EAST AVENUE, NORTH
TONAWANDA, NEW YORK,
U.S.A., 14120-6594
+1 716 693 8813

DROITWICH SPA

POINTON WAY, STONEBRIDGE CROSS
BUSINESS PARK, DROITWICH SPA,
WORCESTERSHIRE,
UNITED KINGDOM, WR9 0LW
+44 121 550 5333

MANCHESTER

WOLVERTON STREET, MANCHESTER
UNITED KINGDOM, M11 2ET
+44 161 223 2223

BANGALORE

#18, LEWIS WORKSPACE, 3RD FLOOR,
OFF MILLERS - NANDIDURGA ROAD,
JAYAMAHAL CBD, BENSON TOWN,
BANGALORE, INDIA 560 046
+91 80 4906 3555

SHANGHAI

UNIT 903, 888 NORTH SICHUAN RD.
HONGKOU DISTRICT, SHANGHAI
CHINA, 200085
+86 21 5237 0909

BEIJING

ROOM 1612, NANYIN BUILDING NO.2
NORTH EAST THRID RING ROAD
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING,
CHINA 100027
+86 21 5237 0909

SÃO PAULO

RUA JOSÉ SEMIÃO RODRIGUES
AGOSTINHO, 1370 GALPÃO 6 EMBU
DAS ARTES, SAO PAULO, BRAZIL
+55 11 4785 1330

LYON

93 RUE DE LA VILLETTE
LYON, 69003 FRANCE
+33 4 26 83 78 74

DUBAI

JAFZA VIEW 19, OFFICE 402
P.O.BOX 18226 JAFZA,
DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES
+971 4 887 6775

MANNHEIM

DYNAMOSTRASSE 13
68165 MANNHEIM
GERMANY
+49 621 3999 9858

JIMBOLIA

STR CALEA MOTILOR NR. 2C
JIMBOLIA 305400, JUD.TIMIS
ROMANIA
+40 256 360 030



Escanee aquí para ver nuestro
catálogo completo

Para obtener más información,
comuníquese con su representante
de Armstrong o visítenos en
ArmstrongFluidTechnology.com/ContactUs